


konektor NECU-M-S-D12G4-C2-ET

č. dílu: 543109

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
hmotnost výrobku	44.3 g
elektrické připojení 1	přímý konektor, M12x1, 4 piny, kódování D, lze stínit
kódování konektoru	D
elektrické připojení 2	šroubovací svorka, lze stínit
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
napěťová pevnost	2.5 kV
vlastnosti přenosu	DIN EN 50173 / CAT 5
přípustný průměr kabelu	6 ... 8 mm
průřez přívodu	0.14 ... 0.75 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-25 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek, poniklováno
materiál nástrčných kontaktů	mosaz, pozlaceno