


paralelní konstrukční sada EAMM-U-D32-40A

č. dílu: 543150

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2023. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	6,000 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
skladovací teplota	-25 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 %
stupeň krytí	IP40
okolní teplota	0 ... 50 °C
moment setrvačnosti	2,931 kgmm ²
moment pohonu naprázdno	0,05 Nm
přenositelný krouticí moment	1 Nm
hmotnost výrobku	300 g