


# paralelní konstrukční sada EAMM-U-E24-40A

č. dílu: 543226  
výběhový výrobek

FESTO

sady vhodné pro elektrické pohony

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                     | hodnota                 |
|------------------------------|-------------------------|
| velikost                     | 18                      |
| montážní poloha              | libovol.                |
| max. otáčky                  | 3,000 1/min             |
| skladovací teplota           | -25 ... 60 °C           |
| relativní vlhkost vzduchu    | 0 - 95 %                |
| stupeň krytí                 | IP40                    |
| okolní teplota               | 0 ... 50 °C             |
| moment setrvačnosti          | 3.016 kgmm <sup>2</sup> |
| moment pohonu naprázdno      | 0.05 Nm                 |
| přenositelný krouticí moment | 1 Nm                    |
| hmotnost výrobku             | 240 g                   |
| upozornění k materiálu       | obsahuje látky LABS     |