


# spojovací kus KVI-CP-3-SSD

č. dílu: 543252

FESTO

pro průchod rozvaděčem.



## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	s vnějším závitem
hmotnost výrobku	48 g
elektrické připojení	5 pinů zásuvka přímá zásuvka / přímý konektor M9 konektor
rozsah provozního napětí DC	60 V
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-20 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	mosaz poniklováno
materiál těsnění	NBR
montážní poloha	libovol.