



# deska regulátoru VMPA1-B8-R2C2-C-10

č. dílu: 543340

FESTO



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota   |
|---|---|
| stavební šířka                            | 10.5 mm   |
| montážní poloha                           | libovol.  |
| vertikální výstavba pneumatické části     | redukční ventil pro 2   |
| funkce regulátoru                         | konstantní výstupní tlak<br>se sekundárním odvětráním                 |
| výběr manometru                           | možné   |
| rozsah řízeného tlaku                     | 2 ... 8.5 bar   |
| vstupní tlak 1                            | 0.5 ... 10 bar  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi                                |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| stupeň krytí                              | IP65<br>dle IEC 60529   |
| okolní teplota                            | -5 ... 50 °C  |
| max. utahovací moment                     | 0.25 Nm   |
| hmotnost výrobku                          | 73.8 g  |
| způsob upevnění při vertikální výstavbě   | na řadové přípojovací desce   |
| připojení manometru                       | M5  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS   |
| materiál ovládací části                   | PA  |
| materiál těsnění                          | NBR   |
| materiál tělesa regulátoru                | PA  |