


uzel s vícepólovým konektorem VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

č. dílu: 543413

FESTO

pro ventilové terminály VTSA a VTSA-F.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61984
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	16 pro impulsní ventily 32 pro monostabilní ventily
max. součtový proud	6 A
jmenovitě provozní napětí DC	24 V
napěťová pevnost	1.5 kV
zatížitelnost proudem při 40°C	1 A
stupeň znečištění	3
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	540 g
elektrické řízení	vícepólový konektor
elektrické připojení	zásuvka / svorkovnice
materiál krytu	PA
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek