


spojka
EAMC-42-50-11-12
č. dílu: 543424

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|------------------------------|------------------------|
| poloměr upnutí 1 | 11 mm |
| poloměr upnutí 2 | 12 mm |
| velikost | 42 |
| jmenovitá délka | 50 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| max. otáčky | 6,000 1/min |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| skladovací teplota | -25 ... 60 °C |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % |
| okolní teplota | -25 ... 60 °C |
| moment setrvačnosti | 34.8 kgmm ² |
| přenositelný krouticí moment | 17 Nm |
| hmotnost výrobku | 138 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |