


rozbočovací modul MS4-A-RMV-IPM-80

č. dílu: 543500

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	150 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přípojovací desky	hliníkový tlakový odlitek
materiál těsnění	NBR
materiál dutého šroubu	hliníkový tlakový odlitek
materiál spojky modulů	hliníkový tlakový odlitek
materiál šroubů	ocel