



deska regulátoru VABF-S3-2-R2C2-C-10

č. dílu: 543534

FESTO

pro ventilové terminály VDMA-01/02, přípojovací obrazec podle normy 15407-1, do 10 barů.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| stavební šířka | 18 mm |
| podle normy | ISO 15407-1 |
| montážní poloha | libovol. |
| vertikální výstavba pneumatické části | redukční ventil pro 2 |
| funkce regulátoru | konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním |
| výběr manometru | možné |
| rozsah tlaku v Mpa | 0.2 ... 0.85 MPa |
| rozsah řízeného tlaku | 2 ... 8.5 bar |
| rozsah tlaku v psi | 29 ... 123.25 psi |
| vstupní tlak 1 | 0.5 ... 10 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| stupeň krytí | IP65 NEMA 4 |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| hmotnost výrobku | 245 g |
| způsob upevnění při vertikální výstavbě | na řadové přípojovací desce na jednotlivé přípojovací desce |
| připojení manometru | s upevňovací svorkou |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál ovládací části | PA |
| materiál tělesa regulátoru | hliníkový tlakový odlitek |