


# membránová sušička vzduchu MS6N-LDM1-1/4-P20-Z

č. dílu: 543653

FESTO

Snížený tlakový rosný bod, s kovovou nádobkou, směr proudění zprava doleva.

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01µm (zbytkové částičky < 0,1µm, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m³)!



## katalogový list

| parametr                                  | hodnota  |
|---|--|
| velikost                                  | 6  |
| řada                                      | MS   |
| montážní poloha                           | svisle +/- 5°                                    |
| konstrukce                                | membránová sušička                               |
| provozní tlak                             | 3 ... 12.5 bar                                   |
| normální jmenovitý průtok                 | 200 l/min  |
| provozní médium                           | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:4:2]     |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem není možný          |
| snížení rosného bodu                      | 20 K   |
| třída odolnosti korozi KBK                | 2 - mírné nároky na odolnost korozi              |
| shoda ohledně LABS                        | VDMA24364-B2-L                                   |
| skladovací teplota                        | -20 ... 60 °C                                    |
| bezpečnost vzhledem k potravinám          | viz rozšířené informace o materiálu              |
| třída čistoty vzduchu na výstupu          | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:3:2]     |
| teplota média                             | 2 ... 50 °C                                      |
| okolní teplota                            | 2 ... 50 °C                                      |
| hmotnost výrobku                          | 1.05 kg  |
| typ upevnění                              | instalace vedení<br>příslušenstvím<br>dle volby: |
| připojení pneumatiky 1                    | 1/4 NPT  |
| připojení pneumatiky 2                    | 1/4 NPT  |
| upozornění k materiálu                    | ve shodě s RoHS                                  |
| materiál tělesa                           | hliníkový tlakový odlitek                        |
| materiál nádoby                           | hliník legovaný pro tváření                      |