

# membránová sušička vzduchu LDM1-D-MAXI-600

č. dílu: 543665


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích destiček se závitem, se svorníky FRB se závitem, pro suchý a čistý vzduch.

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01µm (zbytkové částičky < 0,1µm, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m<sup>3</sup>)!

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	membránová sušička
provozní tlak	3 ... 12.5 bar
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní médium	třída jakosti vzduchu 1:7:1 podle DIN ISO 8573-1
snížení rosného bodu	20 K
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
teplota média	2 ... 50 °C
okolní teplota	2 ... 50 °C
hmotnost výrobku	2,100 g
typ upevnění	příslušenstvím
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tváření