

membránová sušička vzduchu LDM1-1-D-MAXI-1000

č. dílu: 543675


Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro suchý a čistý stlačený vzduch.

Pozor: pro trvale bezvadnou funkci zařízení je nezbytná filtrace vzduchu nejjemnějším filtrem 0,01µm (zbytkové částičky < 0,1µm, zbytkový podíl oleje < 0,1 mg/m³)!

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Maxi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	membránová sušička
provozní tlak	3 ... 12,5 bar
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní médium	třída jakosti vzduchu 1:7:1 podle DIN ISO 8573-1
snížení rosného bodu	17 K
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
teplota média	2 ... 50 °C
okolní teplota	2 ... 50 °C
hmotnost výrobku	2,450 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G1
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádoby	hliník legovaný pro tváření