



čidlo

SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

č. dílu: 543869

FESTO

elektr., bezkontaktní, PNP, pro pohony s drážkou T, montáž shora, s konektorem M12.



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
princip měření	odolná magnetizaci
okolní teplota	-20 ... 70 °C
spínaný výstup	PNP
funkce spínaného prvku	spínač
max. výstupní proud	100 mA
max. spínaný výkon DC	3 W
odolnost zkratu	pulzující
odolnost přetížení	k dispozici
rozsah provozního napětí DC	10 ... 30 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
elektrické připojení	kabel s konektorem M12x1 3 piny otočný závit
směr výstupu připojení	podélně
podmínky pro zkoušky vedení	energetický řetěz: 5 miliónů cyklů, poloměr ohybu 75 mm odolnost střídavému ohybu podle normy Festo, podmínky zkoušky na vyžádání podmínky zkoušek na vyžádání
délka kabelu	0.3 m
vlastnost vedení	standard+energetický řetěz
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PU) odoln. oleji
typ upevnění	pevně přišroubov. s možností nasazení do drážky shora
hmotnost výrobku	17.4 g
informace o materiálu pouzdra	mosaz PA TPE-U(PU) vysoce legovaná nerezová ocel poniklováno
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP68