


připojovací deska VMPA2-IC-AP-1-EX2

č. dílu: 545449

FESTO

pro ventilové terminály MPA-S.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---------------------------|
| šířka | 30.5 mm |
| délka | 107.3 mm |
| rozměr rastru | 21 mm |
| provozní tlak | 3 ... 8 bar |
| řídící tlak | 3 ... 8 bar |
| kategorie ATEX pro plyny | II 3G |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím plynů | Ex nA II T4 X |
| ATEX kategorie pro prach | II 3D |
| Ex - druh ochrany před vzplanutím prachu | Ex tD A22 IP54 T95°C X |
| Ex - teplota okolí | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |
| elektrické připojení | konektor M8 |
| typ upevnění připojovací desky | průchozí dírou |
| připojení odvětrání řídicího tlaku 82/84 | M5 |
| připojení pneumatiky 1 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 3 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 4 | G1/8 |
| připojení pneumatiky 5 | G1/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| informace o materiálu připojovací desky | hliníkový tlakový odlitek |