


elektromagnetický ventil

MDH-3/2-230AC-PI

č. dílu: 546021
výběhový výrobek

FESTO

přímo řízené, s elektromagnetickou cívkou a pomocným ručním ovládáním, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	30 mm
normální jmenovitý průtok	20 l/min
provozní tlak	0.5 ... 10 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	0.8 mm
rozměr rastru	100 mm
funkce odvětrání	nelze škrtit
podle normy	ISO 15218
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 15218
pomocné ruční ovládání	s aretací tlačítkem
typ řízení	přímo
směr proudění	nelze obrátit
volnost před překřížením	ne
hodnota B	0.46
hodnota C	0.075 l/sbar
vypínací čas	8 ms
spínací čas	12 ms
spínací cyklus	100%
parametry cívky	230 V AC: 50 Hz, příkon při spínání 6,6 VA, trvalý příkon 4,0 VA 230 V AC: 60 Hz, příkon při spínání 5,5 VA, trvalý příkon 3,0 VA
přípustné kolísání frekvence	+/- 10 %
přípustné výkyvy napětí	-15 % / +10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	2
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
hmotnost výrobku	140 g
elektrické připojení	dle DIN EN 175301-803 tvar A
typ upevnění	na přípojovací desce průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	přípojovací deska
připojení pneumatiky 2	přípojovací deska
připojení pneumatiky 3	není svedeno
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu těsnění	HNBR