



pneumatický ventil VLOB-2-3/4

č. dílu: 546061
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	3/2 monostabilní, v klidu otevřít/uzavřít.
typ ovládání	pneumatický
stavební šířka	39 mm
normální jmenovitý průtok	6,000 l/min
provozní tlak	0 ... 10 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
jmenovitá světlost	17 mm
montážní poloha	libovol.
řídící tlak	1 ... 10 bar
vypínací čas	23 ms
spínací čas	8 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	670 g
typ upevnění	dle volby: na liště PR průchozí dírou
připojení řídicího tlaku 110	G1/4
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G3/4
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný