



elektromagnetický ventil

MFHB-2-1/4-B

č. dílu: 546064

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
typ ovládní	elektrický
normální jmenovitý průtok	600 l/min
provozní tlak	2 ... 8 bar
konstrukce	talířové sedlo
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65
jmenovitá světlost	7 mm
montážní poloha	libovol.
pomocné ruční ovládní	s aretací
vypínací čas	23 ms
spínací čas	12 ms
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 60 °C
okolní teplota	-5 ... 40 °C
hmotnost výrobku	575 g
připojení odvětrání řídicího tlaku 84	M5
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník eloxovaný