


deska regulátoru VABF-S2-1-R5C2-C-10

č. dílu: 546092

FESTO

pro ventilové terminály VTSA, přípojovací obrazec podle norem 5599-2,
max. do 10 barů.



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	42 mm
podle normy	ISO 5599-2
montážní poloha	libovol.
vertikální výstavba pneumatické části	redukční ventil na 2 a 4, reverzibilní
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
výběr manometru	možné
rozsah tlaku v Mpa	0.05 ... 1 MPa
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 10 bar
rozsah tlaku v psi	7.25 ... 145 psi
vstupní tlak 1	0.5 ... 10 bar
vstupní tlak 1 Mpa	0.05 ... 1 MPa
vstupní tlak 1 psi	7.25 ... 145 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	920 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové přípojovací desce na jednotlivé přípojovací desce
připojení manometru	s upevňovací svorkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ovládací části	PA
materiál tělesa regulátoru	hliníkový tlakový odlitek