

kompaktní válec

ADVU-1 5/8"-2 1/2"-P-A

č. dílu: 546317

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
pístnice s vnitřním závitem

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|--|
| zdvih | 2.5 " |
| průměr pístu | 1 5/8" |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| provozní režim | dvojčinný |
| konec pístnice | vnitřní závít |
| provozní tlak | 11.6 ... 145 Psi |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -4 ... 176 °F |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.3835 J |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 154 lbf |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 170 lbf |
| pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm | 2.222 oz |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 2.081 oz |
| základní hmotnost při zdvíhu 0 mm | 15.273 oz |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu | 0.317 oz |
| připojení pneumatiky | NPT1/8-27 |
| provozní tlak [psi] | 11.6 ... 145 psi |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu dynamického těsnění | TPE-U(PU) NBR |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná ocel |
| informace o materiálu trubky válce | hliník legovaný pro tváření |