


kompaktní válec ADVU-2"-2"-P-A

č. dílu: 546355

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
pístnice s vnitřním závitem

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	2 "
průměr pístu	2"
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	dvojitý
konec pístnice	vnitřní závit
provozní tlak	11.6 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
energie nárazu v koncových polohách	0.472 J
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	238 lbf
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	265 lbf
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	3.951 oz
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	2.54 oz
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	19.753 oz
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	0.564 oz
připojení pneumatiky	NPT1/8-27
provozní tlak [psi]	11.6 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření