

základní ventil LF-D-MIDI-A-U

č. dílu: 546423

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích desek se závitem. Jemnost filtrace 40 µm, s ochranným košem a automatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	40 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	stlačený filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	1.462 oz(l)
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	28 ... 180 Psi
normální jmenovitý průtok	94.5 cfm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	14 ... 140 °F
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:8:4] inertní plyny
teplota média	41 ... 140 °F
okolní teplota	41 ... 140 °F
hmotnost výrobku	24.5 oz
typ upevnění	instalace vedení s upevňovacím úhelníkem dle volby:
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	PE
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC