

# základní ventil LFMA-D-MIDI-U

č. dílu: 546443

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

bez přípojovacích desek se závitem. Filtrační vložka 0,01 µm, s kovovým ochranným košem.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
řada	D
velikost	Midi
konstrukce	filtr z vláken
stupeň filtrace	0.01 µm
odpouštění kondenzátu	ručně otočný
provozní tlak	13.8 ... 240 Psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [1:7:2] inertní plyny
účinnost filtrace	99.9999 %
ochrana nádoby	kovový ochranný koš
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	33.8 ... 140 °F
okolní teplota	14 ... 140 °F
zbytkový obsah oleje	0.00000027 oz/yd <sup>3</sup>
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím dle volby:
montážní poloha	svisle +/- 5°
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál filtru	borsilikátové vlákno
materiál nádoby	PC
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
hmotnost výrobku	22.75 oz