


# adaptéry AD-1NPT-G1-I

č. dílu: 546547

FESTO

na jedné straně vnitřní závit, na druhé vnější.



## katalogový list

| parametr   | hodnota                                |
|--|--|
| jmenovitá světlost                               | 24.2 mm                                |
| provozní tlak v celém rozsahu teplot             | -0.95 ... 10 bar                       |
| třída odolnosti korozi KBK                       | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| okolní teplota                                   | -10 ... 60 °C                          |
| max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1 | 35 Nm                                  |
| max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2 | 90 Nm                                  |
| hmotnost výrobku                                 | 218.86 g                               |
| připojení pneumatiky 1                           | vnější závit NPT 1                     |
| připojení pneumatiky 2                           | vnitřní závit G1                       |
| upozornění k materiálu                           | ve shodě s RoHS                        |
| materiál těsnění                                 | PVC                                    |
| materiál tělesa                                  | pozinkovaná ocel                       |