

spojka s vnějšími závity E-G3/4-3/4NPT

č. dílu: 546549
výběhový výrobek

FESTO

s dvěma těsnicími kroužky

Výběhový typ. Dodáván do r. 2024. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	17.9 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	60 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	32 Nm
jmenovitý utahovací moment	45 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	164.88 g
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	3/4 NPT
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS