


# adaptéry AD-G3/4-3/4NPT-I

č. dílu: 546550

FESTO

na jedné straně vnitřní závit, na druhé vnější.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	18.3 mm
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 1	60 Nm
max. utahovací moment pro připojení pneumatiky 2	32 Nm
jmenovitý utahovací moment	45 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	195.64 g
připojení pneumatiky 1	vnější závit G3/4
připojení pneumatiky 2	vnitřní závit NPT 3/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	PVC
materiál tělesa	pozinkovaná ocel