

# hadice z plastu PUN-1/4X3/64-U-GN

č. dílu: 546617

FESTO

vnější kalibrace, vhodné pro nástrčná připojení QS a QB.  
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
Old part no. 13023170



## katalogový list

| parametr                         | hodnota                              |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| vnější průměr v palcích          | 1/4                                  |
| vnitřní průměr v palcích         | 5/32                                 |
| mín. poloměr ohybu               | 0.476 "                              |
| provozní tlak závislý na teplotě | -14 ... 150 Psi                      |
| provozní médium                  | filtrovaný stlačený vzduch<br>vakuum |
| okolní teplota                   | -68 ... 140 °F                       |
| hmotnost výrobku dle délky       | 0.251 oz/ft                          |
| barva                            | zelená                               |
| tvrdost Shore                    | A 98 +/-3                            |
| upozornění k materiálu           | prosté mědi a PTFE                   |
| informace o materiálu hadice     | TPE-U(PU)                            |