

hadice z plastu PUN-5/16X1/16-U-GE-300

č. dílu: 546653

FESTO

vnější kalibrace, vhodné pro nástrčná připojení QS a QB.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
Old part no. 13028538



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr v palcích	5/16
vnitřní průměr v palcích	3/16
mín. poloměr ohybu	0.594 "
provozní tlak závislý na teplotě	-14 ... 150 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
okolní teplota	-68 ... 140 °F
hmotnost výrobku dle délky	0.412 oz/ft
barva	žlutá
tvrdost Shore	A 98 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	TPE-U(PU)