

rozdělovač FR-8-1/8-BR

č. dílu: 546749

FESTO

Pro rozvětvení stlačeného vzduchu.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	8.6 mm
montážní poloha	libovol.
provozní tlak v celém rozsahu teplot	0 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
počet výstupů	8
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 2	G1/8
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření