


modul vstupů CP-E32-M8-EL

č. dílu: 546921
výběhový výrobek

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
zobrazení LED	- 2 diagnostika modulu - 32 stav kanálu
pojistka (zkrat)	vnitřní elektronická pojistka
provozní napětí DC silového napájení	24 V
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
filtrace vstupů	3 ms (0,5 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
max. součtový proud do modulu	1,4 A
maximální počet vstupů	32
jmenovité provozní napětí DC	24 V
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
zbytkové zvlnění silového napájení	4 Vss
spínací úroveň	signál 0: ≤ 6 V signál 1: $\geq 8,6$ V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
povolení	C-Tick c UL us - Listed (OL)
charakteristická křivka vstupů	IEC1131-T2
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou s DIN lištou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	zesílený PA
materiál tělesa	zesílený PA