


# zásuvka s kabelem KMEB-3-24-2.5

č. dílu: 547270

FESTO

pro elektromagnetické ventily VUVB s cívkami na 24 V.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	120 g
elektrické připojení 1	zásuvka, podle EN 175301-803, tvar C
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, výstup kabelu	úhlové
elektrické připojení 1, upozornění k výstupu kabelu	90°
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	2
elektrické připojení 1, druh upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M2,5
elektrické připojení 2, technika připojení	volné konce
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	2
jmenovité provozní napětí DC	24 V
ochrana proti přepólování	pro všechna elektrická připojení
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
délka kabelu	2.5 m
vlastnost vedení	standard
průměr kabelu	5.2 mm
struktura kabelu	2x0,75
konce vodičů	dutinka pro vodič
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle EU-RoHS-RL
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PC
materiál těsnění	NBR
materiál nástrčných kontaktů	slitina mědi, postříbřeno