


připojovací deska VMPAF-AP-4-1-EMM-8

č. dílu: 547494
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	47.6 mm
délka	107.3 mm
rozměr rastru	10.5 mm
max. počet ventilových pozic	4
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
řídící tlak	3 ... 8 bar
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-5 ... 50 °C
připojení pneumatiky 2	M7
připojení pneumatiky 4	M7
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
Material of connecting plate	hliníkový tlakový odlitek