


vložka vakuového ejektoru VN-07-L

č. dílu: 547696

FESTO

pro vakuové ejektory VN, velký objemový průtok sání



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost, Lavalova dýza	0.7 mm
montážní poloha	libovol.
charakteristika ejektoru	standard velký objem sání
provozní tlak	1 ... 8 bar
jmenovitý provozní tlak	6 bar
max. sání vzhledem k atmosféře	30.9 l/min
doba náběhu tlaku při jmenovitém provozním tlaku	0.82 s
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem není možný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	0 ... 60 °C
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	1.65 g
materiál těsnění	NBR
materiál trysky	POM
materiál výstupní trysky	hliník legovaný pro tváření