


L-šroubení NPFB-L-2M5-MF

č. dílu: 547722

FESTO

pro spojení s trubkami.

Při použití čepů se závitem R a G doporučujeme jako dodatečný těsnicí prostředek těsnicí pásku nebo tmel. Alternativně lze pro utěsnění čepů G použít axiální těsnicí kroužek z měkkého hliníku AL 99,5.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| informace o materiálu závitového šroubení | mosaz poniklováno |
| velikost balení | 10 |
| provozní tlak | -0.95 ... 40 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 |
| okolní teplota | -20 ... 150 °C |
| hmotnost výrobku | 6 g |
| připojení pneumatiky 1 | M5 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |