

vakuometr VAM-63-V1/0-R1/4-E-RG

č. dílu: 547843

FESTO

se stupnicí v barech.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitý rozměr manometru	63
umístění připojení	středěno na zadní stranu
podle normy	DIN EN 837-1
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
rozsah zobrazení [bar]	-1 ... 0 bar
stupnice	jednoduchá stupnice
provozní tlak	-1 ... 0 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
činitel trvalého zatížení	0.75
činitel proměnného zatížení	0.66
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	90 g
třída přesnosti měření	2,5
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky	R1/4
materiál šroubovacích čepů	mosaz
materiál tělesa	ABS
materiál segmentů	PS
materiál průhledového okénka	PS