

# spirálová hadice z plastu PAS-4I-6E-5

č. dílu: 548143  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
pracovní délka	5 m
vnější průměr	6 mm
délka bloku	0.3 m
vnitřní průměr	4 mm
průměr vinutí	50 mm
počet vinutí	46
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 17.5 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-30 ... 80 °C
hmotnost výrobku	135 g
barva	modrý
tvrdost Shore	D 55 +/-3
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu hadice	PA