


kryt CPX-M-AK-M

č. dílu: 548754

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
šířka	11,5 mm
výška	13 mm
délka	49 mm
hmotnost výrobku	15 g
stupeň krytí	IP65 IP67 v montovaném stavu dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
materiál šroubů	ocel pozinkováno
materiál těsnění	NBR
materiál krytu	hliníkový tlakový odlitek
relativní vlhkost vzduchu	5 - 90 % nekondenzující