


# spojovací vedení SBOA-K20CP-WS

č. dílu: 548823

FESTO

pro systém kompaktních kamer SBOI-Q-... a SBOC-Q-...



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
rozsah provozního napětí DC	$\leq 60$ V
stupeň krytí	IP65 IP67 dle IEC 60529
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
elektrické připojení	úhlový konektor/přímá zásuvka
struktura kabelu	2x0,24+2x0,34+0,49
průměr kabelu	5.5 mm
délka kabelu	2 m
typ upevnění	s převlečnou maticí
barevný plášť kabelu	světle šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	mosaz PUR poniklováno
informace o materiálu pláště kabelu	PUR
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz / mosaz pozlaceno