

kabel SBOA-K20CP-SUP

č. dílu: 548824

FESTO

pro systém kompaktních kamer SBOI-Q-... a SBOC-Q-...



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení	přímý konektor/přímá zásuvka/přímá zásuvka
rozsah provozního napětí DC	≤ 60 V
délka kabelu	2 m
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
průměr kabelu	5.5 mm
struktura kabelu	2x0,24+2x0,34+0,49
stupeň krytí	IP65 IP67 dle IEC 60529
okolní teplota	-20 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál pláště kabelu	PUR
barevný plášť kabelu	světle šedá
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek mosaz PUR poniklováno
materiál nástrčných kontaktů	bronz / mosaz pozlaceno