


# regulátor pohybu válce CPX-CMPX-C-1-H1

č. dílu: 548931

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



## katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
diagnostika	diagnostika zaměřená na modul pomocí lokálního zobrazení se 7 segmenty
max. počet modulů	10
zobrazení	sedmísegmentové zobrazení
ovládací prvky	3 tlačítka
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
rozsah silového napětí DC	20 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
jmenovité silové napětí DC	24 V
příkon při jmenovitém provozním napětí	80 mA
přípustný proud zátěže	2.5 A
trvalá odolnost nárazům podle DIN/IEC 68 část 2-29	zkoušeno v souladu se stupněm 1
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
relativní vlhkost vzduchu	5 - 95 % nekondenzující
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
odolnost vibracím dle DIN/IEC 68 část 2-6	zkoušeno v souladu se stupněm 1
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	140 g
os na jedné větvi	1
počet větví s pohony (osami)	1
elektrické připojení řídicího rozhraní	zásuvka M9 5 pinů
délka kabelu	≤ 30 m
řídicí rozhraní	digitál. síť CAN s protokolem Festo integrován zakončovací odpor
materiál tělesa	zesílený PA