


uzel s vícepólovým konektorem VABE-S6-LT-C-S10-R5

č. dílu: 549047

FESTO

pro ventilové terminály VTSA a VTSA-F.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	10 pro impulsní ventily 20 pro monostabilní ventily
max. součtový proud	10 A
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 NEMA 4
okolní teplota	-5 ... 50 °C
hmotnost výrobku	790 g
počet elektrických připojení	10
elektrické řízení	vícepólový konektor
elektrické připojení	5 pinů M12 konektor
materiál krytu	PA
materiál tělesa	hliníkový tlakový odlitek