

deska regulátoru VMPA2-B8-R6C2-C-06

č. dílu: 549113

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
stavební šířka	21 mm
montážní poloha	libovol.
vertikální výstavba pneumatické části	redukční ventil na 2, reverzibilní
funkce regulátoru	konstantní výstupní tlak se sekundárním odvětráním
výběr manometru	možné
rozsah řízeného tlaku	0.5 ... 6 bar
vstupní tlak 1	0.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment	0.65 Nm
hmotnost výrobku	180 g
způsob upevnění při vertikální výstavbě	na řadové přípojovací desce
připojení manometru	s upevňovací svorkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál ovládací části	PA
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa regulátoru	PA