


převodovky EMGA-40-P-G3-SST-42

č. dílu: 549428

★ doporučené výrobky

[vhodné pro krokové motory](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	42 mm
torzní vůle	0.25 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	3:1
max. otáčky na vstupu	18,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	11 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.031 kgcm ²
max. točivý hnací moment	17.6 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	1 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	350 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	40G
rozhraní převodovky na vstupní straně	42A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS