


převodovky EMGA-40-P-G5-SST-42

č. dílu: 549429

★ doporučené výrobky

vhodné pro krokové motory

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	40 mm
velikost příruby motoru	42 mm
torzní vůle	0.25 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	18,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	14 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.019 kgcm ²
max. točivý hnací moment	22 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	1 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	350 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	40G
rozhraní převodovky na vstupní straně	42A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS