


převodovky EMGA-60-P-G5-SST-57

č. dílu: 549431

★ doporučené výrobky

vhodné pro krokové motory

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost příruby převodovky	60 mm
velikost příruby motoru	57 mm
torzní vůle	0.17 deg
druh převodovky	planetová převodovka
převodový poměr	5:1
max. otáčky na vstupu	13,000 1/min
provozní teplota převodovky	-25 ... 90 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP54
trvalý krouticí moment na výstupu	22 Nm
moment setrvačnosti na pohonu	0.078 kgcm ²
max. točivý hnací moment	35.2 Nm
max. účinnost	98 %
tuhost v krutu	2.3 Nm/arcmin
hmotnost výrobku	900 g
rozhraní převodovky na výstupní straně	60G
rozhraní převodovky na vstupní straně	57A
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS