


elektromagnetická cívka MD-2-24VDC-PA

č. dílu: 549903

★ doporučené výrobky

pro stejnosměrné napětí, bez zásuvky.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
spínací cyklus	100 %
parametry cívky	24 V DC: 6,8 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 50 °C
max. utahovací moment na šroubení	0.5 Nm
hmotnost výrobku	110 g
elektrické připojení	dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
materiál vinutí	měď