


elektromagnetická cívka MD-2-110VAC-PA

č. dílu: 549904

FESTO

pro střídavé napětí, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
typ ovládání	elektrický
montážní poloha	libovol.
spínací cyklus	100 %
výkonový faktor cos {phi}	0.7
parametry cívky	110 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 14,5 VA, trvale 10,5 VA
přípustné kolísání frekvence	+/- 10 %
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-20 ... 50 °C
max. utahovací moment na šroubení	0.5 Nm
hmotnost výrobku	110 g
elektrické připojení	dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	s drážkovanou maticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
materiál vinutí	měď