


elektromagnetická cívka MH-2-230VAC-PA

č. dílu: 549908

FESTO

pro střídavé napětí, bez zásuvky.



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
indikace polohy sepnutí	ne
min. čas přitažení	12 ms
spínací cyklus	100 %
výkonový faktor cos {phi}	0.7
parametry cívky	230 V AC: 14 VA
přípustné kolísání frekvence	+/- 10 %
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	IP0 bez průmyslové zásuvky
okolní teplota	-20 ... 50 °C
max. utahovací moment na šroubení	2 Nm
hmotnost výrobku	150 g
elektrické připojení	dle DIN EN 175301-803
typ upevnění	s kontramaticí
materiál elektromagnetické cívky	Duroplast měď ocel
materiál vinutí	měď