


# zásuvka MSSD-N

č. dílu: 550067

★ doporučené výrobky

pro elektromagnetické cívky MD-2/2-... a MH-2/2-...

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 175301-803
výstup kabelu	úhlové
hmotnost výrobku	30 g
elektrické připojení 1, tvar	úhlový
elektrické připojení 1, druh připojení	zásuvka
elektrické připojení 1, technika připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	3
elektrické připojení 1, druh upevnění	na elektromagn. ventil se středovým šroubem M3
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
rozsah provozního napětí DC	0 ... 24 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	16 A
šroubení pro kabel	M20x1,5
průměr kabelu	8 ... 10 mm
jmenovitý průřez vodiče	1.5 mm <sup>2</sup>
stupeň krytí	IP65
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-25 ... 80 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	zesílený PA
barva tělesa	černý
materiál šroubů	ocel
materiál těsnění	VMQ