


modul vstupů CPX-M-16DE-D

č. dílu: 550202

FESTO

pro modulární elektrický terminál CPX.



katalogový list

parametr	hodnota
rozměry B x L x H	(vč. řadové prop. desky a techniky připojení) 50 mm x 107 mm x 50 mm
hmotnost výrobku	46 g
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
stupeň krytí	v závislosti na připojovacím bloku
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi (v zabudovaném stavu)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	zesílený PA PC
zobrazení LED	1 souhrnná diagnostika 16 diagnostika kanálu / stav kanálu
diagnostika	zkrat/přetížení, každý kanál
parametrizace	filtrace vstupů (čas) doba prodloužení signálu chování po zkratu sledování modulu
rozsah provozního napětí DC	18 ... 30 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
příkon energie při provozním napětí	typ. 34 mA
počet vstupů	16
charakteristická křivka vstupů	IEC1131-T2
spínací úroveň	signál 0: ≤ 5 V signál 1: ≥ 11 V
logika spínání vstupů	PNP (s kladným spínáním)
filtrace vstupů	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms lze parametrizovat)
max. součtový proud vstupů v modulu	1.8 A
oddělení potenciálů mezi kanály	ne
oddělení potenciálů - vnitřní sběrnice	ne
pojistka (zkrat)	interní elektronická pojistka pro každý pár kanálů přídav. tav. pojistka