

připojovací blok CPE10-3/2-PRS-1/4-5

č. dílu: 550553

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

[pro ventily CPE.](#)

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků
typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	16 mm
montážní poloha	libovol.
max. počet ventilových pozic	5
max. počet tlakových zón	2
tlak pro prasknutí	5 MPa
průlomový tlak	50 bar
tlak vedoucí ke zničení	725 psi
provozní tlak v Mpa	-0.09 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-5 ... 50 °C
okolní teplota	-5 ... 50 °C
max. utahovací moment upevnění ventilů	1.2 Nm
hmotnost výrobku	237 g
způsob upevnění připojovacího bloku	průchozí dírou
typ upevnění ventilu	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 3	G1/4
připojení pneumatiky 5	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál připojovací lišty	hliník legovaný pro tváření